



WUZ691

ΣΥΒΥΚΟ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 230V-0,75mA "L"

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση	230 - 230 V
Όνομαστική τάση	230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	0 A
------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	25 mm
Πλάτος	11 mm
Βάθος	14 mm

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	0,40 mA
---------------------	---------

Υλικά

Χρώμα	Κόκκινο
-------	---------

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα	LED
----------------	-----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Φωτισμός	Για κύκλωμα επιτήρησης
Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι