



MH2026

Halogeenvrij scheidingsschot

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Geschikt voor

BRAP 65x100 / BRAP 65x130 / BRAP 65x170 / BRHP 65x130 / LFH 60x90 / LFH 60x110 / LFH 60x150

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

