



MH2026

Cloison s/halogène

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Longueur	2000 mm

Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Convient pour

LFH 60x90 / LFH 60x110 / LFH 60x150

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

