



MH2026

Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	60 mm
Délka	2000 mm

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

Vhodné pro

BRAP 65x100 / BRAP 65x130 / BRAP 65x170 / BRHP 65x130 / LFH 60x90 / LFH 60x110 / LFH 60x150

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

