



ARC925D



**MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 6kA B-25A 2M**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom -25°C	28,19 A
Nominale stroom bij -20 °C	27,91 A
Nominale stroom -15°C	27,64 A
Nominale stroom -10°C	27,36 A
Nominale stroom -5°C	27,07 A
Nominale stroom bij 0 °C	26,79 A
Nominale stroom 5°C	26,50 A
Nominale stroom 10°C	26,21 A
Nominale stroom 15°C	25,91 A
Nominale stroom bij 20 °C	25,61 A
Nominale stroom 25°C	25,31 A
Nominale stroom 30°C	25 A
Nominale stroom 35°C	24,76 A
Nominale stroom bij 40 °C	24,52 A
Nominale stroom bij 45 °C	24,27 A
Nominale stroom bij 50 °C	24,02 A
Nominale stroom 55°C	23,77 A
Nominale stroom 60°C	23,52 A
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1	6 kA

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek	B
Pooltype	1P+N

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	6 kA
---	------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment aansluitklem boven	2,1 - 2,1 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,1 - 2,1 NM

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	6,48 W
----------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Stroombegrenzingsklasse	3
-------------------------	---

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	2,1 - 2,1 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	35,50 mm

---

**Afmetingen**

---

Diepte	70 mm
--------	-------

---

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
---------------------	-------------

---

**Frequentie**

---

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

---

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C
-------------------------------	-------------

---

**Aansluiting**

---

Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

---

Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

---

Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

---

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
--	---------------------------

---