



9418505

Utičnica, SHUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, crna mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9005 9011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Ugrađena instalacija Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker integro	
----------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da