



1077710400

Pezzo c.le con manopola x Commut. a manopola x venez., Arsys K.5 acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Materiali

Colore Acciaio inox

Codice RAL 9022

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Acciaio inox

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Con stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

K.x