



1077710400

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ Κ.5 ΙΝΟΧ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

#### Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο

Μεταχείριση Ανοξείδωτο ατσάλι

Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 70 mm

Πλάτος 55 mm

Βάθος 20 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

#### Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Κεντρική πλάκα καλύμματος

#### Κατάλληλο για

Κ.χ