



SVS126B



### Voyant double LED vert & rouge 230VAC QC passage de barre

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

1

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui

250 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp

4000 V

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Type de tension d'alimentation

AC

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 50 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

##### Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0,80 W

##### Dimensions

Hauteur

83 mm

Largeur

17,50 mm

Profondeur

62 mm

##### Éclairage

Type de Lampe

LED

##### Raccordement

Type de douille

Fix

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Puissance

Puissance max. par point de chargement

0 kW

##### Durabilité

Conformité REACH

Oui

**Illustrations | dessins**

