



HA760120

TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 120x60mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

|                |         |
|----------------|---------|
| Ύψος           | 60 mm   |
| Πλάτος         | 120 mm  |
| Μήκος          | 2000 mm |
| Πλάτος σχισμής | 6 mm    |
| Πλάτος εγκοπής | 6,50 mm |

Εξοπλισμός

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης | Ναι |
|------------------------------------------|-----|

Υλικά

|       |        |
|-------|--------|
| Υλικό | PC-ABS |
|-------|--------|

Λειτουργίες

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Είναι αυτοσβεννύμενο | Ναι |
|----------------------|-----|

Standards

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94 | V0 |
|----------------------------------------------|----|

Ασφάλεια

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Κατηγορία πυραντίστασης | M1 |
|-------------------------|----|

Υλικά

|             |              |
|-------------|--------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035         |

Αρχιτεκτονική

|          |     |
|----------|-----|
| Εύκαμπτο | Όχι |
|----------|-----|

Ρύθμιση

|                  |          |
|------------------|----------|
| Πλευρικός τοίχος | Διάτρητο |
|------------------|----------|

Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |