



FL271B

Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 650x500x250mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	3 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

##### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

##### Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

##### Équipement

Nombre rangées	4
----------------	---

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----