



FL271B

**Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,650x500x250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	250 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	3 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Equipement**

Nombre rangées	4
----------------	---

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----