



FL271B

orion plus IP66 PT a.650 l.500 p.250

Características técnicas

Dimensões

Altura	650 mm
Largura	500 mm
Profundidade	250 mm
Espessura da parede lateral	3 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK08

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	0
--	---

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

Equipamento

Número de filas	4
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Sim

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----