



FL271B

**Ormar Orion Plus, poliester, 650x500x250 mm, prozirna vrata**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Visina               | 650 mm |
| Širina               | 500 mm |
| Dubina               | 250 mm |
| Debljina bočnog zida | 3 mm   |

**Sigurnost**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP66                   |
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II   |
| Vrsta zaključavanja           | 3-strano 7 mm<br>Brava |
| Otpornost na udarce IK        | IK08                   |

**Oprema**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj otvora ploče | 0 |
|-------------------|---|

**Instalacija, montaža**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Montiranje na                           | Montaža u zid/PŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Da               |

**Materijali**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Boja      | Svijetlo siva            |
| RAL kod   | 7035                     |
| Obrada    | Neobrađeno               |
| Materijal | Poliester ojačan staklom |

**Oprema**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 4 |
|-------------|---|

**Poklopac, vrata**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara          | 1  |
| Broj brava                 | 2  |
| Vrata/poklopac je proziran | Da |

**Električna struja**

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|