



WUZ682

cubyko - LED azul 12-28V, com fios

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	12 - 12 V
Tensão nominal	230 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	0 A
------------------	-----

Dimensões

Altura	5 mm
Profundidade	14,00 mm

Potência

Consumo de corrente	0,40 mA
---------------------	---------

Materiais

Cor	Azul
-----	------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Fixação com grampos
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim