



FWK9991600VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 500mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30 E90
-----------------------------	------------

Architecture

Nombre de côtés résistants au feu	4
-----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	196 mm
Largeur	250 mm
Longueur	500 mm
Hauteur intérieure	103 mm
Largeur intérieure	154 mm
Section intérieure	15862 - 15862 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	65
---	----

Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Équipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Zinc
---------	------

Équipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

