



HA760100

HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x100 mm, lichtgrijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

|              |         |
|--------------|---------|
| Hoogte       | 60 mm   |
| Breedte      | 100 mm  |
| Lengte       | 2000 mm |
| Sleufbreedte | 6 mm    |
| Sleufbreedte | 6,50 mm |

Uitrusting

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Afdekking in leveringsomvang | Ja |
|------------------------------|----|

Materiaal

|           |        |
|-----------|--------|
| Materiaal | PC-ABS |
|-----------|--------|

Functionies

|               |    |
|---------------|----|
| Is zelfdovend | Ja |
|---------------|----|

Normen

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL94 | V0 |
|-----------------------------------|----|

Veiligheid

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Brandbeveiligingsklasse | M1 |
|-------------------------|----|

Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035       |

Architectuur

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | Nee |
|----------|-----|

Configuratie

|         |       |
|---------|-------|
| Zijwand | Sleuf |
|---------|-------|

Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |