



14096084

Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Type connector/steker | UAE/IAE (ISDN) |
| Aantal aansluitingen  | 2              |

##### Materiaal

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kleur                   | Aluminium  |
| RAL-code                | 9006       |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish |
| Materiaal               | Duroplast  |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt     |

##### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 58,50 mm |
| Breedte | 58,50 mm |
| Diepte  | 16,50 mm |

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

##### Teksten

|         |                  |
|---------|------------------|
| Tekst   | Zonder tekstveld |
| Uitgang | Met 45° uitgang  |

##### Geschikt voor

|     |
|-----|
| Q.x |
|-----|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |