



1083898200

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bianco luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm

Larghezza 58 mm

Profondità 20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Stampa Con stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si