



15771404

Bilanciere avvitabile con lente e serigrafia "0" Berker B.7 alu opaco, vernic.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato
Verniciato

Serie

Altezza 54,90 mm

Larghezza 55,70 mm

Profondità 22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Testo

Stampa Con stampa "0"

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Custodia Con tappo di copertura per il montaggio a vite

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x