



15771404

Wip met opdruk "0" en lens, opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

##### Materiaal

Kleur Aluminium  
RAL-code 9006  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Gelakt

##### Afmetingen

Hoogte 54,90 mm  
Breedte 55,70 mm  
Diepte 22 mm

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK05

##### Teksten

Opdruk Met opdruk "0"  
Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
Deur Met afdekkap voor schroeven  
Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor meerpelige wipschakelaar

##### Geschikt voor

S.x/B.x