



15771404

Wip met opdruk "0" en lens, opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 54,90 mm

Breedte 55,70 mm

Diepte 22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Met opdruk "0"

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Deur Met afdekkap voor schroeven

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor meerpole wipschakelaar

Geschied voor

S.x/B.x