



EE100

Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	0 s
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²
---------------------------------	-------------------------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	88,50 mm
--------	----------

Breedte	53 mm
---------	-------

Diepte	65 mm
--------	-------