



16216079

Bilanciere con lente e con serigrafia x luce Berker Q.1/Q.3 bianco polare vellut

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Vellutato
Materiale Duroplastica
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
Resistenza agli urti IK IK02

Testo

Stampa Con stampa simbolo luce
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH – SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì