



16216089

Bilanciere con lente Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare
 Codice RAL 9010
 finitura superficiale Vellutato
 Materiale Duroplastica
 Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm
 Larghezza 58 mm
 Profondità 22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK02
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Senza stampa
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
 Conformità REACH – SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì