



16216089

Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Baršunasto/pliš
Materijal Duroplastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 58 mm
Širina 58 mm
Dubina 22,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20
Otpornost na udarce IK IK02
Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom
Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete
Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere
Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

Q.x

Održivost

Bez halogena Da
REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da