



16216086

**Touche, Q.x, anthracite velours, laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition de la surface	Velours
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité Laqué

**Dimensions**

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	22,50 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

**Adapté à**

Berker Q.x

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui