



16216086

Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7021
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	58 mm
Breedte	58 mm
Diepte	22,50 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukkноп enkelvoudig en serie- drukkноп enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschied voor

Serie berker Q.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja