



16216074

Bilanciere con lente e con serigrafia per luce Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	52 mm
Larghezza	52 mm
Profondità	23 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Testo

Stampa	Con stampa simbolo luce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si