




936752501



Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, brąz

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy podwójny
Liczba biegunów	2

Materiały

Kolor	Brązowy
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	25 mm
Zakres głębokości wbudowania	10 mm
Wbudowane puszkі podtynkowe	13 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Zacisk	Wspólny zacisk wejściowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Berker integro	
----------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----