




10156914

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ B.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	5
Αριθμός στοιχείων	5

Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο

Διαστάσεις

Ύψος	95 mm
Πλάτος	374 mm
Βάθος	9,60 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	5
Αριθμός μονάδων κάθετα	5

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι