



16216009

**Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" e "0" Q.1/Q.3 bianco polare velluto**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Bianco polare  
Codice RAL 9010  
finitura superficiale Vellutato  
Materiale Duroplastica

**Serie**

Altezza 58 mm  
Larghezza 58 mm  
Profondità 22,50 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK02

**Testo**

Stampa Con stampa "Riscaldamento - 0"  
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
Illuminazione Per controllo accensione  
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo  
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

Q.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì