




10382045

R.x - esp. centro USB/altif., preto

#### Características técnicas

##### Ligações

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | TAE |
| Número de conexões     | 1   |

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Preto          |
| Código RAL | 9005           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 58,10 mm |
| Largura      | 58,10 mm |
| Profundidade | 12 mm    |

##### Conectividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

##### Textos

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Etiqueta | Sem porta-etiqueta |
|----------|--------------------|

##### Adequado para

|                                     |
|-------------------------------------|
| Berker R.x / Berker serie R.classic |
|-------------------------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |