




10142354

Okvir 4-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Hrast
RAL kod	8017
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Hrast Drvo
Obrada	Obojeno

Dimenzije

Visina	294,20 mm
Širina	81,20 mm
Dubina	9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---