



HXW040H

Motorový pohon P630/x630, 24 - 48 V DC, s auto resetem

Technické vlastnosti

Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Ovládací napětí AC	0 - 0 V
Ovládací napětí DC	24 - 48 V

Funkce

S funkcí automatického resetování	Ano
-----------------------------------	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano