



GD418B

gamma sup. 4 filas 72M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	4
------------------	---

Número de filas	4
-----------------	---

Número de secções	1
-------------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Capacidade

Número de módulos	72
-------------------	----

Dimensões

Altura	625 mm
--------	--------

Largura	355 mm
---------	--------

Profundidade	103 mm
--------------	--------

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
-----------------------------	---

Número de bloqueios	0
---------------------	---

Dimensões

Número de unidades de largura	18
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Plástico
----------	----------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Creme
-----	-------

Equipamento

Possui placa de montagem	Sim
--------------------------	-----

índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Recebe fechadura	Sem bloqueio
------------------	--------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----