



ERD218

Releji, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 24V

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta kontakata	1NC+1NO
-----------------	---------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	4000 V
Nazivni izolacijski napon U _i	250 V
Nazivni radni napon U _e	230 - 230 V
Upravljački napon AC	24 - 24 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

Aplikacija

Kategorija upotrebe	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	100000
Električna izdržljivost u broju ciklusa	30000

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	2 W
Potezna snaga	10,70 VA

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,85 mm
Dubina	60 mm

Veza

Broj kontakata	2
----------------	---

Oprema

Broj NO kontakata	1
Broj NC kontakata	1
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	1 - 10 mm ²

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	1,20 - 1,20 Nm
------------------------	----------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----