



HBA126H

FID-blok, elektronski, x160 4P 125A, I<sub>dn</sub> podesiv, vremenska zadržka

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
Nazivna rezidualna radna struja I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

##### Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

##### Sigurnost

Vrsta rezidualne struje	A HI
-------------------------	------

##### Napon

Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>	500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub>	6000 V

##### Veza

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----