



HW4S332DE

**Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 3200A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	3200 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000
-----------------------------------	-------

**Utrustning**

Antal växlande hjälpkontakter	6
-------------------------------	---

**Spänning**

Nominell isolationsspänning $U_i$	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	12000 V
Matarspänning	AC

**Resistans**

Inre resistans	13 $\mu\Omega$
----------------	----------------

**Arkitektur**

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	3P3D

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	496,80 W
--	----------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----