



EGK100

IP20

Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.

### Technické vlastnosti

#### Napětí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Jmenovité napětí   | 230 - 230 V |
| Provozní napětí AC | 230 - 230 V |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Výkon

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 2300 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Osvětlení

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení | 1000 W |
|-------------------------------------------|--------|

#### Funkce

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Rezerva chodu v letech           | 10 y |
| Se síťovou synchronizací         | Ano  |
| Se synchronizací pomocí krystalů | Ano  |

#### Vybavení

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Přesnost na den       | 0,25 s |
| S impulzním programem | Ano    |
| Počet kanálů          | 1      |

#### Připojení

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ kontaktu | 1x přepínač |
|--------------|-------------|

#### Nastavení

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Denní program   | Ano |
| Týdenní program | Ano |
| Roční program   | Ano |

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Připojení

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>   |

#### Texty

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |
|---------------|------------------------|

#### Hlavní elektrické atributy

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Minimální interval mezi 2 spínacími časy | 1 min |
|------------------------------------------|-------|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|