



EGK100

IP20

Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

##### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W
---------------------------------------	--------

##### Osvětlení

Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení	1000 W
---	--------

##### Funkce

Rezerva chodu v letech	10 y
Se síťovou synchronizací	Ano
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano

##### Vybavení

Přesnost na den	0,25 s
S impulzním programem	Ano
Počet kanálů	1

##### Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

##### Nastavení

Denní program	Ano
Týdenní program	Ano
Roční program	Ano

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

##### Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

##### Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi spínacími časy	1 min
--	-------

##### Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----