



LF3004589016

## LF, T- en kruisstuk voor goot 30x45 mm, verkeerswit

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 30 mm |
| Breedte | 45 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Materiaal

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal              | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                  | Verkeerswit                           |
| RAL-kleur              | 9016                                  |

#### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

#### Uitrusting

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

#### Geschikt voor

|           |  |
|-----------|--|
| LFH 30x45 |  |
|-----------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

