



FL52S

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x600x300 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	850 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel 4-zijdig 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	0

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Uitrusting

Aantal rijen	5
--------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----