



EE110



Programmeerbare schemerschakelaar elektromechanisch, incl. opbouwsensor

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	15 s
-----------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail Verlengingssensor voor wand- en plafondmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	88 mm
Diepte	65 mm