



EE110



Interr. crepuscular prog. analógico 24h

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Modo de configuração

Atraso ao ligar 15 s

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 60 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 0.5 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.5 - 4 mm²

Capacidade

Número de módulos 5

Texto

Modo de instalação Para montagem em calha DIN
Sensor de extensão para montagem na parede e no teto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 88 mm

Profundidade 65 mm