



FL252Z

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 15W 230VAC/VCC

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	25 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
------------------------------------	------

Moc

Znamionowy układ zasilania	15 W
----------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak