



LNH0050M

Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC500V 50A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
Caractéristique du fusible	gG

Tension

Type de tension d'alimentation	AC/DC
Tension assignée d'emploi Ue	500 - 500 V
Tension assignée CA 50 Hz	500 - 500 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4.10 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	58.50 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	79 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui