



FL259B

**Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	300 mm
Diepte	200 mm
Dikte zijwand	3 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK08

**Uitrusting**

Aantal flensplaatopeningen	0
----------------------------	---

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

**Uitrusting**

Aantal rijen	3
--------------	---

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Ja

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----