




FL259B

### Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L300 P200 orion plus

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Altezza              | 500 mm |
| Larghezza            | 300 mm |
| Profondità           | 200 mm |
| Spessore dei fianchi | 3 mm   |

##### Protezione

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP66                              |
| Classe protezione                       | Isolamento classe II              |
| Tipo di bloccaggio                      | 3 lati 7 mm<br>Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK                 | IK08                              |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 0 |
|----------------------------------|---|

##### Installazione, montaggio

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Montaggio su             | Montaggio a parete |
| Adatto per l'uso esterno | Sì                 |

##### Materiali

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Colore      | Grigio chiaro                            |
| Codice RAL  | 7035                                     |
| Trattamento | Non trattato                             |
| Materiale   | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |

##### Equipaggiamento

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di file | 3 |
|----------------|---|

##### Porta / coperchio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Numero di serrature                  | 2  |
| Porta/frontale trasparente           | Sì |

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|