



FL259B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 300X500X200

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	500 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	200 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	3 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP66
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK08

Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0
------------------------------------	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Υλικό	Πολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	3
----------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	2
Με διάφανη πόρτα	Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----